

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 5-14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130051 5-14
GTIN	4062406054397
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Technický popis

Počet drážek na třísky	12
Počet břitů Z	12
Chodů na palec	14
Ø stopky D _s	56 mm
Řezný materiál	HSS
Hloubka závitů	190,5 mm
Stopka 4hran □	44 mm
Závit Ø	127 mm
Ø otvoru pod závit	125,35 mm
Stoupání závitů	1,814 mm
Celková délka L	180 mm
Druh závitů	UNS-LH
Rozměr závitů	5-14 UNS LH

Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník