

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 2.3/4-12****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 130051 2.3/4-12 |
| GTIN | 4062406053642 |
| Třída artiklu | 10N |

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Technický popis

| | |
|-------------------------|----------------|
| Ø stopky D _s | 50 mm |
| Stoupání závitu | 2,117 mm |
| Celková délka L | 160 mm |
| Ø otvoru pod závit | 67,8 mm |
| Počet drážek na třísky | 8 |
| Chodů na palec | 12 |
| Závit Ø | 69,85 mm |
| Řezný materiál | HSS |
| Počet břitů Z | 8 |
| Hloubka závitu | 104,78 mm |
| Stopka 4hran □ | 39 mm |
| Druh závitu | UN-LH |
| Rozměr závitu | 2.3/4-12 UN LH |

| | |
|----------------------------|---|
| Povlak | bez povlaku |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | ASME B1.1 |
| Toleranční třída | 1B |
| Toleranční třída | 2B +0,20 |
| Toleranční třída | 3B |
| Toleranční třída | 2B |
| Toleranční třída | 2B +0,10 |
| Toleranční třída | 2B +0,05 |
| Tvar náběhu | C |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru |
| Směr řezu | levé |
| Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |