

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 2.5/16-16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130051 2.5/16-16
GTIN	4062406053420
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS-LH
Řezný materiál: HSS
Chodů na palec: 16
Závit Ø: 58,737 mm
Celková délka L: 160 mm
Ø stopky D_s: 45 mm
Stopka 4hran □: 35 mm
Ø otvoru pod závit: 57,3 mm

Technický popis

Počet břitů Z	6
Hloubka závitů	88,11 mm
Ø otvoru pod závit	57,3 mm
Závit Ø	58,737 mm
Stopka 4hran □	35 mm
Chodů na palec	16
Celková délka L	160 mm

Stoupání závitu	1,588 mm
Řezný materiál	HSS
Počet drážek na třísky	6
Ø stopky D _s	45 mm
Druh závitu	UNS-LH
Rozměr závitu	2.5/16-16 UNS LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník