

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 3.1/4-8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130051 3.1/4-8
GTIN	4062406053888
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Druh závitů: UN-LH

Řezný materiál: HSS

Chodů na palec: 8

Závit Ø: 82,55 mm

Celková délka L: 160 mm

Ø stopky D_s: 50 mm

Stopka 4hran □: 39 mm

Ø otvoru pod závit: 79,5 mm

Technický popis

Ø stopky D _s	50 mm
Stoupání závitů	3,175 mm
Celková délka L	160 mm
Řezný materiál	HSS
Chodů na palec	8
Počet břitů Z	8
Závit Ø	82,55 mm

Stopka 4hran □	39 mm
Hloubka závitu	123,83 mm
Počet drážek na třísky	8
Ø otvoru pod závit	79,5 mm
Druh závitu	UN-LH
Rozměr závitu	3.1/4-8 UN LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník