

**Garant****Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, TiN, Typ: 3.1/2-14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130055 3.1/2-14
GTIN	4062406055073
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitu: UNS  
Řezný materiál: HSS  
Chodů na palec: 14  
Závit Ø: 88,9 mm  
Celková délka L: 160 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 50 mm  
Stopka 4hran □: 39 mm  
Ø otvoru pod závit: 87,25 mm

**Technický popis**

Řezný materiál	HSS
Ø stopky D <sub>s</sub>	50 mm
Chodů na palec	14
Počet břitů Z	10
Celková délka L	160 mm
Počet drážek na třísky	10
Stoupání závitu	1,814 mm
Závit Ø	88,9 mm

Ø otvoru pod závit	87,25 mm
Hloubka závitů	133,35 mm
Stopka 4hran □	39 mm
Druh závitů	UNS
Rozměr závitů	3.1/2-14 UNS
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník