

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, levý závit, TiN, Typ: 3.1/4-14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130056 3.1/4-14
GTIN	4062406056117
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS-LH
Řezný materiál: HSS
Chodů na palec: 14
Závit Ø: 82,55 mm
Celková délka L: 160 mm
Ø stopky D_s: 50 mm
Stopka 4hran □: 39 mm
Ø otvoru pod závit: 81 mm

Technický popis

Ø stopky D _s	50 mm
Stoupání závitů	1,814 mm
Počet drážek na třísky	8
Ø otvoru pod závit	81 mm
Počet břitů Z	8
Chodů na palec	14
Stopka 4hran □	39 mm
Závit Ø	82,55 mm

Celková délka L	160 mm
Řezný materiál	HSS
Hloubka závitů	123,83 mm
Druh závitů	UNS-LH
Rozměr závitů	3.1/4-14 UNS LH
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	levý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník