

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, TiN, Typ: 4.5/8-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130055 4.5/8-12
GTIN	4062406055448
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů

Minimální objednávané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Druh závitu: UN

Řezný materiál: HSS

Chodů na palec: 12

Závit Ø: 117,5 mm

Celková délka L: 180 mm

Ø stopky D_s: 56 mm

Stopka 4hran □: 44 mm

Ø otvoru pod závit: 115,5 mm

Technický popis

Celková délka L	180 mm
Chodů na palec	12
Počet drážek na třísky	12
Stoupání závitu	2,11 mm
Ø stopky D _s	56 mm
Počet břitů Z	12
Řezný materiál	HSS
Stopka 4hran □	44 mm

Ø otvoru pod závit	115,5 mm
Hloubka závitů	176,2 mm
Závit Ø	117,5 mm
Druh závitů	UN
Rozměr závitů	4.5/8-12 UN
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník