

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: 2.1/4-10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130051 2.1/4-10
GTIN	4062406053390
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS-LH
Řezný materiál: HSS
Chodů na palec: 10
Závit Ø: 57,15 mm
Celková délka L: 160 mm
Ø stopky D_s: 45 mm
Stopka 4hran □: 35 mm
Ø otvoru pod závit: 54,75 mm

Technický popis

Celková délka L	160 mm
Počet drážek na třísky	6
Ø stopky D _s	45 mm
Hloubka závitů	85,73 mm
Chodů na palec	10
Počet břitů Z	6
Stoupání závitů	2,54 mm

Řezný materiál	HSS
Stopka 4hran □	35 mm
Ø otvoru pod závit	54,75 mm
Závit Ø	57,15 mm
Druh závitu	UNS-LH
Rozměr závitu	2.1/4-10 UNS LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník