

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, TiN, Typ: 4.5/8-16****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 130055 4.5/8-16 |
| GTIN | 4062406055431 |
| Třída artiklu | 10N |

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UN
Řezný materiál: HSS
Chodů na palec: 16
Závit Ø: 117,5 mm
Celková délka L: 180 mm
Ø stopky D_s: 56 mm
Stopka 4hran □: 44 mm
Ø otvoru pod závit: 116 mm

Technický popis

| | |
|-------------------------|-----------|
| Hloubka závitů | 176,21 mm |
| Stopka 4hran □ | 44 mm |
| Chodů na palec | 16 |
| Ø otvoru pod závit | 116 mm |
| Ø stopky D _s | 56 mm |
| Celková délka L | 180 mm |
| Řezný materiál | HSS |
| Počet břitů Z | 12 |

| | |
|----------------------------|---|
| Počet drážek na třísky | 12 |
| Stoupání závitu | 1,59 mm |
| Závit Ø | 117,5 mm |
| Druh závitu | UN |
| Rozměr závitu | 4.5/8-16 UN |
| Povlak | TiN |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | ASME B1.1 |
| Toleranční třída | 1B |
| Toleranční třída | 2B +0,20 |
| Toleranční třída | 3B |
| Toleranční třída | 2B |
| Toleranční třída | 2B +0,10 |
| Toleranční třída | 2B +0,05 |
| Tvar náběhu | C |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru |
| Směr řezu | pravé |
| Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |