

HOLEX®
Upínací trn tvar ADB s chladicími kanály, SK 50 krátký, Ø upnutí D1: 10 mm

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	300305 10
GTIN	4045197701268
Třída artiklu	32A

Popis
Provedení:

S otvorem Balluffchip.

S chladicími kanály.
Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806. Upínací klíč pro TČ č. 308810 – 308830.

Norma: DIN 6359

Norma pro upínání: DIN 69871

Norma pro upínání: ISO 7388-1

Tvar: ADB

Otvor chladicího kanálu: Není zamykatelné

Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 15000 min⁻¹

Délka vyložení rozměr A: 63 mm

Vnější Ø D: 35 mm

Náhradní upínací šroub 309900: 10

Technický popis

Náhradní upínací šroub 309900	10
upnutí Ø D ₁	10 mm
Délka vyložení rozměr A	63 mm

Vnější Ø D	35 mm
Upnutí	SK 50 krátký
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	DIN 69871
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Otvor chladicího kanálu	není zamykatelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HPC

Příslušenství

Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 50 SK	308812 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 50 SK	308810 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
	308615 50

Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50

Upínací klíč pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 50 SK

308820 50

Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50

308785 50

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50

308620 50

Speciální tažný čep bez vnitřního závitů utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50

308700 50

Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50

308610 50

Upínací klíč pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 50 SK

308830 50

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50

308660 50