

**Garant****Přesný TK NC navrtávák 90°, bez povlaku, Ø DC h6: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	121019 10
GTIN	4045197647689
Třída artiklu	11E

**Popis****Provedení:**

**Samostředění** díky **1břité geometrii** má za následek **nejvyšší stálost rozměrů zápichu.**

**Použití:**

S úhlem špičky **90°** pro navrtávání a současně zahlubování, pokud následuje spirálový vrták menšího .

**Upozornění:**

Používejte otáčky pro skutečný navrtávaný Ø (nikoli otáčky pro vnější Ø vrtáku).

**Dbejte na hodnotu posuvu  $f = 0,015$  mm/ot!**

**Technický popis**

Jmenovitý Ø $D_c$	10 mm
Posuv $f$ v oceli $< 1100$ N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm/ot,
Tolerance stopky	h6
Délka drážky pro třísky $L_c$	10 mm
Ø stopky $D_s$	10 mm
Celková délka $L$	70 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	výrobní norma
Tolerance jmenovitý Ø	h6

Vrcholový úhel	90 stupeň
Počet břitů Z	1
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Navrtávák

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	200 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	180 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		