

**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECT**ER kleština s utěsněním, ER 20, Jmenovitý upínací Ø d: 5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308916 5
GTIN	2050001768117
Třída artiklu	39Y

**Popis****Provedení:**

Kompletně kalená a broušená.

**Ochrana proti korozi:** Kleština kompletně s povlakem FAHRION Protect, i funkční plochy.**Výhoda:**

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

**Upozornění:**Použitím **těsnění** pro vnitřní chlazení (použitelné do 60 barů) lze upínat pouze jmenovitý rozměr.**Podobně jako** ISO 15488-A.**Technický popis**

Jmenovitý upínací Ø d	5 mm
Upnutí	ER 20
Norma	ISO 15488-A
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Typ	427 E
Vnější Ø D	20,7 mm
Celková délka L	31,5 mm

Druh produktu

Upínací kleština