

FAHRION®
FAHRENDEN PROTECT**ER kleština, ER 11, Jmenovitý upínací Ø d: 5,5mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 308881 5,5 |
| GTIN | 2050001764904 |
| Třída artiklu | 39Y |

Popis**Provedení:**

Kompletně kalená a broušená.

Ochrana proti korozi: Kleština kompletně s povlakem FAHRION Protect, i funkční plochy.

Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

Upozornění:

Přemostění upínacího Ø je vždy o 1 mm menší, např. Ø 10 – 9 mm, kromě Ø 1, 1,5 a 2 (zde pouze 0,5 mm).

Technický popis

| | |
|-----------------------|-------------|
| Jmenovitý upínací Ø d | 5,5 mm |
| Upnutí | ER 11 |
| Norma | ISO 15488-B |
| Obvodová házivost | ≤ 5 µm |
| Typ | 4008 E |
| Vnější Ø D | 11,3 mm |
| Celková délka L | 18 mm |

Druh produktu

Upínací kleština