

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PROTECT**ER kleština, ER 16, Jmenovitý upínací Ø d: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308901 10
GTIN	2050001766403
Třída artiklu	39Y

**Popis****Provedení:**

Kompletně kalená a broušená.

**Ochrana proti korozi:** Kleština kompletně s povlakem FAHRION Protect, i funkční plochy.

**Výhoda:**

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

**Upozornění:**

**Přemostění upínacího Ø je vždy o 1 mm menší, např. Ø 10 – 9 mm, kromě Ø 1, 1,5 a 2 (zde pouze 0,5 mm).**

**Technický popis**

Jmenovitý upínací Ø d	10 mm
Upnutí	ER 16
Norma	ISO 15488-B
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Typ	426 E
Vnější Ø D	17 mm
Celková délka L	27,5 mm

Druh produktu

Upínací kleština