

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PROTECT**ER kleština, ER 32, Jmenovitý upínací Ø d: 10mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 308981 10     |
| GTIN           | 2050001766489 |
| Třída artiklu  | 39Y           |

**Popis****Provedení:**

Kompletně kalená a broušená.

**Ochrana proti korozi:** Kleština kompletně s povlakem FAHRION Protect, i funkční plochy.

**Výhoda:**

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

**Upozornění:**

**Přemostění upínacího Ø je vždy o 1 mm menší, např. Ø 10 – 9 mm, kromě Ø 1, 1,5 a 2 (zde pouze 0,5 mm).**

**Technický popis**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Jmenovitý upínací Ø d | 10 mm       |
| Upnutí                | ER 32       |
| Norma                 | ISO 15488-B |
| Obvodová házivost     | ≤ 5 µm      |
| Typ                   | 470 E       |
| Vnější Ø D            | 33 mm       |
| Celková délka L       | 40 mm       |

Druh produktu

Upínací kleština