

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**ER kleština s utěsněním, ER 32, Jmenovitý upínací Ø d: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308986 6
GTIN	2050001767196
Třída artiklu	39Y

Popis**Provedení:**

Kompletně kalená a broušená.

Ochrana proti korozi: Kleština kompletně s povlakem FAHRION Protect, i funkční plochy.

Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

Upozornění:

Použitím **těsnění** pro vnitřní chlazení (použitelné do 60 barů) lze upínat pouze jmenovitý rozměr.

Podobně jako ISO 15488-A.

Technický popis

Jmenovitý upínací Ø d	6 mm
Upnutí	ER 32
Norma	ISO 15488-A
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Typ	469 E
Vnější Ø D	32,7 mm
Celková délka L	40 mm

Druh produktu

Upínací kleština