

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**ER kleština s utěsněním, ER 20, Jmenovitý upínací Ø d: 11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308916 11
GTIN	2050001767721
Třída artiklu	39Y

Popis**Provedení:**

Kompletně kalená a broušená.

Ochrana proti korozi: Kleština kompletně s povlakem FAHRION Protect, i funkční plochy.

Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

Upozornění:

Použitím **těsnění** pro vnitřní chlazení (použitelné do 60 barů) lze upínat pouze jmenovitý rozměr.

Podobně jako ISO 15488-A.

Technický popis

Jmenovitý upínací Ø d	11 mm
Upnutí	ER 20
Norma	ISO 15488-A
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Typ	427 E
Vnější Ø D	20,7 mm
Celková délka L	31,5 mm

Druh produktu

Upínací kleština