

**FAHRION®**  
FAHREYOND PROTECTION**ER kleština, ER 20, Jmenovitý upínací Ø d: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308911 12
GTIN	2050001766571
Třída artiklu	39Y

**Popis****Provedení:**

Kompletně kalená a broušená.

**Ochrana proti korozi:** Kleština kompletně s povlakem FAHRION Protect, i funkční plochy.

**Výhoda:**

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

**Upozornění:**

**Přemostění upínacího Ø je vždy o 1 mm menší, např. Ø 10 – 9 mm, kromě Ø 1, 1,5 a 2 (zde pouze 0,5 mm).**

**Technický popis**

Jmenovitý upínací Ø d	12 mm
Upnutí	ER 20
Norma	ISO 15488-B
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Typ	428 E
Vnější Ø D	21 mm
Celková délka L	31,5 mm
Druh produktu	Upínací kleština

