

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PROTECT**ER kleština, ER 40, Jmenovitý upínací Ø d: 14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308990 14
GTIN	2050001764737
Třída artiklu	39Y

**Popis****Provedení:**

Kompletně kalená a broušená.

**Ochrana proti korozi:** Kleština kompletně s povlakem FAHRION Protect, i funkční plochy.

**Výhoda:**

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

**Upozornění:**

**Přemostění upínacího Ø je vždy o 1 mm menší, např. Ø 10 – 9 mm, kromě Ø 1, 1,5 a 2 (zde pouze 0,5 mm).**

**Technický popis**

Jmenovitý upínací Ø d	14 mm
Upnutí	ER 40
Norma	ISO 15488-B
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Typ	472 E
Vnější Ø D	41 mm
Celková délka L	46 mm

Druh produktu

Upínací kleština