

**Garant****Přesný TK NC navrtávák 142°, bez povlaku, Ø DC h6: 8mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	121068 8
GTIN	4045197647788
Třída artiklu	11E

## Popis

### Provedení:

**Samostředění díky 1břité geometrii má za následek nejvyšší stálost rozměrů zápichu.**

### Použití:

Úhel špičky **142°** pro záběr hlavního ostří následujícího spirálového vrtáku.

### Upozornění:

Používejte otáčky pro skutečný navrtávaný Ø (nikoli otáčky pro vnější Ø vrtáku).

**Dbejte na hodnotu posuvu  $f = 0,015$  mm/ot!**

## Technický popis

Tolerance stopky	h6
Jmenovitý Ø D <sub>c</sub>	8 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm/ot,
Délka drážky pro třísky L <sub>c</sub>	10 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Celková délka L	60 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	výrobní norma
Tolerance jmenovitý Ø	h6

Vrcholový úhel	142 stupeň
Počet břitů Z	1
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Navrtávák

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	200 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	180 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		