

**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECT**Upínací kleština ER HP s utěsněním a tryskami, ER 25, Jmenovitý upínací Ø d: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309375 8
GTIN	2050001767769
Třída artiklu	33F

**Popis****Provedení:**

**Systémová obvodová házivost** a opakovaná přesnost **3 µm** (3×D, max. = 50 mm), ve spojení se sklíčidlem FAHRION CENTRO P.

**Antikorozní ochrana:** Kleština kompletně pokrytá povlakem FAHRION Protect, také funkční plochy.

**Výhoda:**

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštín, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

**Vhodné pro:**

Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P.

**Upozornění:**

- **Optimální obvodová házivost pouze při použití ve sklíčidle CENTRO P.**
- **Rozsah upínání h10 (pouze jmenovitý rozměr).**

S **utěsněním** pro vnitřní chlazení (použitelné do 60 barů) a s **tryskami**. **Podobně jako ISO 15488-A.**

**Technický popis**

Jmenovitý upínací Ø d	8 mm
Upnutí	ER 25
Norma	ISO 15488-A

Obvodová házivost	≤ 2 μm
Typ	429 E
Vnější Ø D	25,7 mm
Celková délka L	34 mm
Druh produktu	Upínací kleština