

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**Upínací kleština ER HP, ER 16, Jmenovitý upínací Ø d: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309370 3
GTIN	2050001768742
Třída artiklu	39Y

Popis**Provedení:**

Systémová obvodová házivost a opakovaná přesnost **3 µm** (3×D, max. = 50 mm), ve spojení se sklíčidlem FAHRION CENTRO P.

Antikoroziní ochrana: Kleština kompletně pokrytá povlakem FAHRION Protect, také funkční plochy.

Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštín, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

Vhodné pro:

Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P.

Upozornění:

- **Optimální obvodová házivost pouze při použití ve sklíčidle CENTRO P.**
- **Rozsah upínání h10 (pouze jmenovitý rozměr).**

Technický popis

Jmenovitý upínací Ø d	3 mm
Upnutí	ER 16
Norma	ISO 15488-B
Obvodová házivost	≤ 2 µm
Typ	426 E

Vnější Ø D	17 mm
Celková délka L	27,5 mm
Druh produktu	Upínací kleština