



## Upínací kleština ER HP s utěsněním, ER 11, Jmenovitý upínací Ø d: 4mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	309369 4
GTIN	2050001765727
Třída artiklu	33F

### Popis

#### Provedení:

**Systémová obvodová házivost** a opakovaná přesnost **3 µm** (3×D, max. = 50 mm), ve spojení se sklíčidlem FAHRION CENTRO P.

**Antikoroziní ochrana:** Kleština kompletně pokrytá povlakem FAHRION Protect, také funkční plochy.

#### Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

#### Vhodné pro:

Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P.

#### Upozornění:

- **Optimální obvodová házivost pouze při použití ve sklíčidle CENTRO P.**
- **Rozsah upínání h10 (pouze jmenovitý rozměr).**

S **utěsněním** pro vnitřní chlazení (použitelné do 60 barů). **Podobně jako ISO 15488-A.**

### Technický popis

Jmenovitý upínací Ø d	4 mm
Upnutí	ER 11
Norma	ISO 15488-A
Obvodová házivost	≤ 2 µm

Typ	4012 E
Vnější Ø D	11,2 mm
Celková délka L	18 mm
Druh produktu	Upínací kleština