

**Garant****Upínací šroub s vnitřním chlazením, Pro Ø trnu: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	575096 16
GTIN	4062406057053
Třída artiklu	53D

**Popis****Provedení:**

Upínací šroub (pozinkovaný) s vnitřním šestihranem. **S otvory pro chladicí médium.**

**Použití:**

Pro upnutí kulatých a talířových kartáčů GARANT. **Dodržujte utahovací moment.**

**Technický popis**

Doporučený utahovací moment	15 Nm
Pro Ø trnu	16 mm
Rozměr klíče	6 mm
Ø hlavy	20 mm
Závit M	M8
Tloušťka hlavy K	13 mm
Druh produktu	Upínací šroub

