

Garant**Upínací šroub s vnitřním chlazením, Pro Ø trnu: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	575096 32
GTIN	4062406057084
Třída artiklu	53D

Popis**Provedení:**

Upínací šroub (pozinkovaný) s vnitřním šestihranem. **S otvory pro chladicí médium.**

Použití:

Pro upnutí kulatých a talířových kartáčů GARANT. **Dodržujte utahovací moment.**

Technický popis

Doporučený utahovací moment	30 Nm
Rozměr klíče	8 mm
Pro Ø trnu	32 mm
Ø hlavy	56 mm
Závit M	M16
Tloušťka hlavy K	9,5 mm
Druh produktu	Upínací šroub

