

**Garant****Upínací šroub s vnitřním chlazením, Pro Ø trnu: 22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	575096 22
GTIN	4062406057060
Třída artiklu	53D

**Popis****Provedení:**

Upínací šroub (pozinkovaný) s vnitřním šestihranem. **S otvory pro chladicí médium.**

**Použití:**

Pro upnutí kulatých a talířových kartáčů GARANT. **Dodržujte utahovací moment.**

**Technický popis**

Ø hlavy	32 mm
Doporučený utahovací moment	20 Nm
Pro Ø trnu	22 mm
Rozměr klíče	6 mm
Závit M	M10
Tloušťka hlavy K	8,5 mm
Druh produktu	Upínací šroub

