

FAHRION®
FAHRENDEN PROTECT**Upínací kleština ER HP s utěsněním, ER 16, Jmenovitý upínací Ø d: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309371 3
GTIN	2050001767943
Třída artiklu	33F

Popis**Provedení:**

Systémová obvodová házivost a opakovaná přesnost **3 µm** (3×D, max. = 50 mm), ve spojení se sklíčidlem FAHRION CENTRO P.

Antikoroziní ochrana: Kleština kompletně pokrytá povlakem FAHRION Protect, také funkční plochy.

Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

Vhodné pro:

Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P.

Upozornění:

· **Optimální obvodová házivost pouze při použití ve sklíčidle CENTRO P.**

· **Rozsah upínání h10 (pouze jmenovitý rozměr).**

S **utěsněním** pro vnitřní chlazení (použitelné do 60 barů). **Podobně jako ISO 15488-A.**

Technický popis

Jmenovitý upínací Ø d	3 mm
Upnutí	ER 16
Norma	ISO 15488-A
Obvodová házivost	≤ 2 µm

Typ	425 E
Vnější Ø D	16,7 mm
Celková délka L	27,5 mm
Druh produktu	Upínací kleština