

**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECT**Upínací kleština ER HP, ER 40, Jmenovitý upínací Ø d: 3mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 309379 3      |
| GTIN           | 2050001768773 |
| Třída artiklu  | 39Y           |

**Popis****Provedení:**

**Systémová obvodová házivost** a opakovaná přesnost **3 µm** (3×D, max. = 50 mm), ve spojení se sklíčidlem FAHRION CENTRO P.

**Antikorozní ochrana:** Kleština kompletně pokrytá povlakem FAHRION Protect, také funkční plochy.

**Výhoda:**

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

**Vhodné pro:**

Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P.

**Upozornění:**

- **Optimální obvodová házivost pouze při použití ve sklíčidle CENTRO P.**
- **Rozsah upínání h10 (pouze jmenovitý rozměr).**

**Technický popis**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Jmenovitý upínací Ø d | 3 mm        |
| Upnutí                | ER 40       |
| Norma                 | ISO 15488-B |
| Obvodová házivost     | ≤ 2 µm      |
| Typ                   | 472 E       |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Vnější Ø D      | 41 mm            |
| Celková délka L | 46 mm            |
| Druh produktu   | Upínací kleština |