



Upínací kleština ER HP s utěsněním, ER 25, Jmenovitý upínací Ø d: 16mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	309374 16
GTIN	2050001768476
Třída artiklu	33F

Popis

Provedení:

Systémová obvodová házivost a opakovaná přesnost **3 µm** (3×D, max. = 50 mm), ve spojení se sklíčidlem FAHRION CENTRO P.

Antikoroziní ochrana: Kleština kompletně pokrytá povlakem FAHRION Protect, také funkční plochy.

Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

Vhodné pro:

Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P.

Upozornění:

- **Optimální obvodová házivost pouze při použití ve sklíčidle CENTRO P.**
- **Rozsah upínání h10 (pouze jmenovitý rozměr).**

S **utěsněním** pro vnitřní chlazení (použitelné do 60 barů). **Podobně jako** ISO 15488-A.

Technický popis

Jmenovitý upínací Ø d	16 mm
Upnutí	ER 25
Norma	ISO 15488-A
Obvodová házivost	≤ 2 µm

Typ	429 E
Vnější Ø D	25,7 mm
Celková délka L	34 mm
Druh produktu	Upínací kleština