



## LED tužková kapesní svítilna s bateriemi, Typ: PEN



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081461 PEN
GTIN	4062406056889
Třída artiklu	02A

### Popis

#### Provedení:

Dobře ovladatelná tužková kapesní svítilna LED s **hlavou svítilny**, kterou lze zaostřovat na fokusované i koncentrované osvětlení mezi 10° a 80°. Praktický úchyt na kapsu s patentem.

#### Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

### Technický popis

Typ baterií	Micro, AAA
Ochranná třída IP	IP 54
Doba svícení	6 h
Zóna ATEX	žádná
Hmotnost	60 g
Osvětlovací těleso	Modul LED

Ø hlavy	17 mm
Světelný tok	120 lm
Počet obsažených baterií	2
Funkce kapesní svítilny	Fokus
Celková délka	130 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Kapesní svítilna

## Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081552 LR3
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081553 LR3
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081554 LR3
Lithium-kovové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081559 LR3
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081551 LR3