

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**Upínací kleština ER HP, ER 32, Jmenovitý upínací Ø d: 10mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 309376 10 |
| GTIN | 2050001766557 |
| Třída artiklu | 39Y |

Popis**Provedení:**

Systémová obvodová házivost a opakovaná přesnost **3 µm** (3×D, max. = 50 mm), ve spojení se sklíčidlem FAHRION CENTRO P.

Antikorozní ochrana: Kleština kompletně pokrytá povlakem FAHRION Protect, také funkční plochy.

Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštín, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

Vhodné pro:

Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P.

Upozornění:

- **Optimální obvodová házivost pouze při použití ve sklíčidle CENTRO P.**
- **Rozsah upínání h10 (pouze jmenovitý rozměr).**

Technický popis

| | |
|-----------------------|-------------|
| Jmenovitý upínací Ø d | 10 mm |
| Upnutí | ER 32 |
| Norma | ISO 15488-B |
| Obvodová házivost | ≤ 2 µm |
| Typ | 470 E |

| | |
|-----------------|------------------|
| Vnější Ø D | 33 mm |
| Celková délka L | 40 mm |
| Druh produktu | Upínací kleština |