

**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECT**Upínací kleština ER HP, ER 16, Jmenovitý upínací Ø d: 1 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309370 1
GTIN	2050001766724
Třída artiklu	39Y

**Popis****Provedení:**

**Systémová obvodová házivost** a opakovaná přesnost **3 µm** (3×D, max. = 50 mm), ve spojení se sklíčidlem FAHRION CENTRO P.

**Antikorozní ochrana:** Kleština kompletně pokrytá povlakem FAHRION Protect, také funkční plochy.

**Výhoda:**

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštín, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

**Vhodné pro:**

Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P.

**Upozornění:**

- **Optimální obvodová házivost pouze při použití ve sklíčidle CENTRO P.**
- **Rozsah upínání h10 (pouze jmenovitý rozměr).**

**Technický popis**

Jmenovitý upínací Ø d	1 mm
Upnutí	ER 16
Norma	ISO 15488-B
Obvodová házivost	≤ 2 µm
Typ	426 E

Vnější Ø D	17 mm
Celková délka L	27,5 mm
Druh produktu	Upínací kleština