

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním, ER 16, Jmenovitý upínací Ø d:  
2,8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309402 2,8
GTIN	2050001765291
Třída artiklu	39Y

**Popis****Provedení:**

S vnitřním čtyřhranem pro pozitivní unášení závitníku.

S těsnicí zátkou pro vnitřní chlazení (do 60 barů!).

**Antikorozní ochrana FAHRION®:**

- Kleština kompletně povlakovaná, včetně funkčních ploch.
- Prodlužuje životnost kleštiny, zajišťuje plnou funkci a přesnost.

**Vhodné pro:**

Všechny standardní kleštinové upínače ER, upínací kleštiny FAHRION také pro přesné ER kleštinové sklíčidlo CENTRO P.

**Upozornění:**

Upínací kleštiny FAHRION® podobné ISO 15488-A.

**Technický popis**

Jmenovitý upínací Ø d	2,8 mm
Upnutí	ER 16
Norma	ISO 15488-A
Obvodová házivost	≤ 10 µm
Typ	4031 E

Vnější Ø D	16,7 mm
Celková délka L	27,5 mm
Druh produktu	Upínací kleština