

FAHRION®
FAHREYOND PRESSION**Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním, ER 40, Jmenovitý upínací Ø d:
11mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 309419 11 |
| GTIN | 2050001768070 |
| Třída artiklu | 39Y |

Popis**Provedení:**

S vnitřním čtyřhranem pro pozitivní unášení závitníku.
S těsnicí zátkou pro vnitřní chlazení (do 100 barů!).

Antikorozní ochrana FAHRION®:

- Kleština kompletně povlakovaná, včetně funkčních ploch.
- Prodlužuje životnost kleštiny, zajišťuje plnou funkci a přesnost.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER, upínací kleštiny FAHRION také pro přesné ER kleštinové sklíčidlo CENTRO P.

Upozornění:

Upínací kleštiny **FAHRION®** podobné ISO 15488-A.

Technický popis

| | |
|-----------------------|-------------|
| Jmenovitý upínací Ø d | 11 mm |
| Upnutí | ER 40 |
| Norma | ISO 15488-A |
| Obvodová házivost | ≤ 10 µm |
| Typ | 4716 E |

| | |
|-----------------|------------------|
| Vnější Ø D | 40,7 mm |
| Celková délka L | 46 mm |
| Druh produktu | Upínací kleština |