

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním, ER 25, Jmenovitý upínací Ø d:
7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309409 7
GTIN	2050001766892
Třída artiklu	39Y

Popis**Provedení:**

S vnitřním čtyřhranem pro pozitivní unášení závitníku.

S těsnicí zátkou pro vnitřní chlazení (do 60 barů!).

Antikorozní ochrana FAHRION®:

- **Kleština kompletně povlakovaná, včetně funkčních ploch.**
- **Prodlužuje životnost kleštiny, zajišťuje plnou funkci a přesnost.**

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER, upínací kleštiny FAHRION také pro přesné ER kleštinové sklíčidlo CENTRO P.

Upozornění:

Upínací kleštiny **FAHRION®** podobné ISO 15488-A.

Technický popis

Jmenovitý upínací Ø d	7 mm
Upnutí	ER 25
Norma	ISO 15488-A
Obvodová házivost	≤ 10 µm
Typ	4282 E

Vnější Ø D	25,7 mm
Celková délka L	34 mm
Druh produktu	Upínací kleština