

FAHRION®
PRAZISION
Upínací kleština ER HP s utěsněním, ER 40, Jmenovitý upínací Ø d: 10 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	309380 10
GTIN	2050001767516
Třída artiklu	33F

Popis
Provedení:

Systémová obvodová házivost a opakovaná přesnost **3 µm** (3×D, max. = 50 mm), ve spojení se sklíčidlem FAHRION CENTRO P.

Antikorozi ochrana: Kleština kompletně pokrytá povlakem FAHRION Protect, také funkční plochy.

Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštín, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

Vhodné pro :

Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P.

Upozornění:

- **Optimální obvodová házivost pouze při použití ve sklíčidle CENTRO P.**
- **Rozsah upínání h10 (pouze jmenovitý rozměr).**

S **těsněním** pro vnitřní chlazení (použitelné do 100 barů). **Podobné ISO 15488-A.**

Obvodová házivost: ≤ 2 µm

Celková délka L: 46 mm

Technický popis

Jmenovitý upínací Ø d	10 mm
Upnutí	ER 40
Norma	ISO 15488-A

Obvodová házivost	≤ 2 μm
Typ	471 E
Vnější Ø D	40,7 mm
Celková délka L	46 mm
Druh produktu	Upinaci hlava