

**Sada spirálových vrtáků HSS č. 114000 v kazetě, bez povlaku, Typ: 6-10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	115000 6-10
GTIN	4045197024022
Třída artiklu	12B

**Popis****Provedení:**

Skládá se ze spirálových vrtáků DIN 338.

**Válcované**, normální úhel spirály, tloušťka a rozšiřování jádra.

Bez porušení struktury a proto vhodný pro pružné a robustní vrtání (např. ručními vrtačkami).

Cenově příznivá verze.

**Technický popis**

Vrtáky odstupňované po	0,1 mm
Počet vrtáků	41
Rozsah vrtání	6 - 10 mm
Stopka	válcová stopka
Počet břitů Z	2
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	N

Tolerance jmenovitý Ø	h8
Vrcholový úhel	118 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
S kazetou	ano
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	45 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	25 m/min	P
GG(G)	omezené použití	25 m/min	K
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

## Příslušenství

Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 6,7 mm	114000 6,7
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 7,4 mm	114000 7,4
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 9,1 mm	114000 9,1
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 9,8 mm	114000 9,8
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 8,1 mm	114000 8,1
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 7,9 mm	114000 7,9
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 6,9 mm	114000 6,9

Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 8,6 mm	114000 8,6
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 6,3 mm	114000 6,3
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 7,7 mm	114000 7,7
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 9,2 mm	114000 9,2
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 7,6 mm	114000 7,6
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 8,3 mm	114000 8,3
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 9,9 mm	114000 9,9
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 9,4 mm	114000 9,4
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 8,4 mm	114000 8,4
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 7,2 mm	114000 7,2
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 9,7 mm	114000 9,7
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 8,8 mm	114000 8,8
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 7,1 mm	114000 7,1
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 7,8 mm	114000 7,8
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 6,6 mm	114000 6,6
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 7,3 mm	114000 7,3
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 9,3 mm	114000 9,3
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 9,6 mm	114000 9,6
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 6,4 mm	114000 6,4
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 8,9 mm	114000 8,9
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 8,7 mm	114000 8,7
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 8,2 mm	114000 8,2
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 6,2 mm	114000 6,2

Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Spirálový vrták HSSválcovaný N Ø DC h8 6,1 mm	114000 6,1
Prázdňá kazeta na spirálové vrtáky DIN 338 Typ 6-10	115475 6-10