

Garant**CDCT S40101, Typ: HB7125-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268520 HB7125-1
GTIN	4062406057367
Třída artiklu	21I

Popis

CDCT S40101 HB7125-1 Typ: HB7125-1

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,23 mmPosuv f : 0,05 - 0,23 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 140 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,23 mm
Lamač třísek	VS
Hlavní způsob použití	M
Typ	HB7125-1
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,1 mm

Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 140 m/min
Posuv f	0,05 - 0,23 mm/ot,
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CDCT S40101
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení