

Garant**CDCT S40101, Typ: HU7310**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	268520 HU7310
GTIN	4062406057329
Třída artiklu	21I

Popis

CDCT S40101 HU7310 Typ: HU7310

Lamač třísek: AF

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,75 mmPosuv f : 0,03 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 300 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,1 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	N
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	AF
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 300 m/min

Typ	HU7310
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,75 mm
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CDCT S40101
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení