

**Garant****CDCT S40101, Typ: HB7410**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268520 HB7410
GTIN	4062406057343
Třída artiklu	21I

## Popis

CDCT S40101 HB7410 Typ: HB7410

Lamač třísek: TIS

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 40 - 90 m/min

## Technický popis

Hloubka řezu $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	TIS
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	40 - 90 m/min
Rohový rádius	0,1 mm
Hlavní způsob použití	Ti

Posuv f	0,05 - 0,23 mm/ot,
Typ	HB7410
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Povlak	TiN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CDCT S40101
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení