

Garant**CDCT S40101, Typ: HB7035**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	268520 HB7035
GTIN	4062406056902
Třída artiklu	21I

Popis

CDCT S40101 HB7035 Typ: HB7035

Lamač třísek: SF

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,23 mmPosuv f : 0,03 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 150 m/minŘezná rychlost v_c vedlejší použití: 60 - 150 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,1 mm
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 150 m/min
Typ	HB7035
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,23 mm

Vedlejší použití	K
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	60 - 150 m/min
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SF
Povlak	TiN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CDCT S40101
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení