

Garant**CDCT S40102, Typ: HB7410**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268530 HB7410
GTIN	4062406057411
Třída artiklu	21I

Popis

CDCT S40102 HB7410 Typ: HB7410

Lamač třísek: TIS

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,23 mmPosuv f : 0,05 - 0,23 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 40 - 90 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	40 - 90 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	Ti
Rohový rádius	0,2 mm
Posuv f	0,05 - 0,23 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,23 mm

Lamač třísek	TIS
Typ	HB7410
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Povlak	TiN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CDCT S40102
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení