

Garant**CDCT S40102, Typ: HU7310**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268530 HU7310
GTIN	4062406057398
Třída artiklu	21I

Popis

CDCT S40102 HU7310 Typ: HU7310

Lamač třísek: AF

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,75 mmPosuv f : 0,03 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 300 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,2 mm
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	N
Typ	HU7310
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 300 m/min
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,75 mm

Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Lamač třísek	AF
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CDCT S40102
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení