



## Upínací kleština ER HP s utěsněním, ER 40, Jmenovitý upínací Ø d: 14mm



### Údaje o objednávce

|                |           |
|----------------|-----------|
| Artikové číslo | 309380 14 |
| GTIN           |           |
| Třída artiklu  | 33F       |

### Popis

#### Provedení:

**Systémová obvodová házivost** a opakovaná přesnost **3 µm** (3×D, max. = 50 mm), ve spojení se sklíčidlem FAHRION CENTRO P.

**Antikorozi ochrana:** Kleština kompletně pokrytá povlakem FAHRION Protect, také funkční plochy.

#### Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

#### Vhodné pro:

Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P.

#### Upozornění:

· **Optimální obvodová házivost pouze při použití ve sklíčidle CENTRO P.**

· **Rozsah upínání h10 (pouze jmenovitý rozměr).**

S **utěsněním** pro vnitřní chlazení (použitelné do 60 barů). **Podobně jako ISO 15488-A.**

### Technický popis

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Jmenovitý upínací Ø d | 14 mm       |
| Upnutí                | ER 40       |
| Norma                 | ISO 15488-A |
| Obvodová házivost     | ≤ 2 µm      |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Typ             | 471 E            |
| Vnější Ø D      | 40,7 mm          |
| Celková délka L | 46 mm            |
| Druh produktu   | Upínací kleština |