

Garant**CDCT S40104, Typ: HB7035**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	268540 HB7035
GTIN	4062406057442
Třída artiklu	211

Popis

CDCT S40104 HB7035 Typ: HB7035

Lamač třísek: SF

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,23 mmPosuv f : 0,03 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 150 m/minŘezná rychlost v_c vedlejší použití: 60 - 150 m/min

Technický popis

Vedlejší použití	K
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	60 - 150 m/min
Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,23 mm
Typ	HB7035

Řezný materiál	TK
Lamač třísek	SF
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 150 m/min
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Povlak	TiN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CDCT S40104
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení