

Garant**CDCT S40102, Typ: HB7035**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	268530 HB7035
----------------	---------------

GTIN	4062406210649
------	---------------

Třída artiklu	21I
---------------	-----

Popis

CDCT S40102 HB7035 Typ: HB7035

Lamač třísek: SF

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,23 mm

Posuv f : 0,03 - 0,25 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 150 m/min

Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 60 - 150 m/min

Technický popis

Vedlejší použití	K
------------------	---

Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 150 m/min
-------------------------------------	----------------

Řezný materiál	TK
----------------	----

Hlavní způsob použití	P
-----------------------	---

Řezná rychlost v_c vedlejší použití	60 - 150 m/min
---------------------------------------	----------------

Lamač třísek	SF
--------------	----

Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,23 mm
--------------------	----------------

Typ	HB7035
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,2 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Povlak	TiN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CDCT S40102
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení