

**Garant****GPCT S50102, Typ: HB7410**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268560 HB7410
----------------	---------------

GTIN	4062406057534
------	---------------

Třída artiklu	211
---------------	-----

## Popis

GPCT S50102 HB7410 Typ: HB7410

Lamač třísek: TIS

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mm

Posuv  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 40 - 90 m/min

## Technický popis

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	40 - 90 m/min
-------------------------------------	---------------

Lamač třísek	TIS
--------------	-----

Typ	HB7410
-----	--------

Hlavní způsob použití	Ti
-----------------------	----

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
-----------------------------------	-------------

Podmínky řezu	kontinuální
---------------	-------------

Rohový rádius	0,2 mm
---------------	--------

Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,23 mm/ot,
Povlak	TiN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	GPCT S50102
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení