

**Garant****GPCT S50104, Typ: HB7410**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268570 HB7410
GTIN	4062406057589
Třída artiklu	21I

## Popis

GPCT S50104 HB7410 Typ: HB7410  
Lamač třísek: TIS  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mm  
Posuv  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 40 - 90 m/min

## Technický popis

Hloubka řezu $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Hlavní způsob použití	Ti
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	40 - 90 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7410
Řezný materiál	TK

Lamač třísek	TIS
Posuv f	0,05 - 0,23 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Povlak	TiN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	GPCT S50104
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení