

**Garant****GPCT S50102, Typ: HB7125-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268560 HB7125-1
GTIN	4062406057558
Třída artiklu	211

## Popis

GPCT S50102 HB7125-1 Typ: HB7125-1

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 140 m/min

## Technický popis

Lamač třísek	VS
Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 140 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7125-1
Hloubka řezu $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Posuv f	0,05 - 0,23 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	M
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	GPCT S50102
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení