

Garant**GPCT S50102, Typ: HB7035**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268560 HB7035
GTIN	4062406057497
Třída artiklu	211

Popis

GPCT S50102 HB7035 Typ: HB7035

Lamač třísek: SF

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 0,35 mmPosuv f : 0,03 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 150 m/minŘezná rychlost v_c vedlejší použití: 60 - 150 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,05 - 0,35 mm
Typ	HB7035
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 150 m/min
Vedlejší použití	K

Lamač třísek	SF
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,2 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	60 - 150 m/min
Povlak	TiN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	GPCT S50102
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení